

# Przyssawka VAS-75-1/4-SI

Numer części: 160989

FESTO

Podkładka uszczelniająca nie jest dostarczana w komplecie.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Średnica przyssawki	75 mm
Efektywna średnica przyssawki	60 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	197 N
Ciężar elementu	36 g
Gwint mocujący	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)