

Płyta łączeniowa NAW-1/8-02-VDMA-VL

Numer części: 161111

FESTO

Przyłącza umieszczone z boku.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Szerokość zabudowy | 18 mm |
| W oparciu o normę | ISO 15407-1 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 130 g |
| Przyłącze zasilania pilota 12 | M5 |
| Przyłącze zasilania pilota 14 | M5 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/8 |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Aluminium-odlew ciśnieniowy |