

# Siłownik tandem ADVUT-63x2- -P-A



Numer części: 161141

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczek zakończony gwintem wewnętrznym.

Przy tym produkcie mocowanie kołnierkowe FUA-... można zamontować tylko na tylnej pokrywie. Nakrętka na tłoczek jest dostarczana w komplecie.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 150 mm
Średnica tłoka	63 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłocznika	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczek Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	0,9 ... 10 bar
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	1 682 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	3 552 N
Sposób montażu	Do wyboru: Z osprzętem Z gwintem wewnętrznym
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłocznika	Stal wysokostopowa