


Zespół do siłowników wielopółżeniowych DPVU-12/16

Numer części: 161194

FESTO

umożliwia montaż siłowników 3- lub 4-półżeniowych, przy wykorzystaniu 2 standardowych siłowników ADVU o jednakowej średnicy tłoka.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	12/16
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	35 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Materiał kołka walcowego	Stal Ocynkowana