


Zespół do siłowników wielopołożeniowych DPVU-32

Numer części: 161197

FESTO

umożliwia montaż siłowników 3- lub 4-położeniowych, przy wykorzystaniu 2 standardowych siłowników ADVU o jednakowej średnicy tłoka.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	111 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Materiał kołka walcowego	Stal Ocynkowana