


# Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPVU-100

Numer części: 161202

FESTO

umożliwia montaż siłowników 3- lub 4-pozycyjnych, przy wykorzystaniu 2 standardowych siłowników ADVU o jednakowej średnicy tłoka.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	935 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Materiał kołka walcowego	Stal Ocynkowana