


# Kabel enkodera NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

Numer części: 1617287

FESTO



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Charakterystyka kabla                              | odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej                                 |
| Stopień ochrony                                    | IP65  |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -40 ... 75 °C   |
| Temperatura otoczenia                              | -50 ... 80 °C   |
| Min. promień gięcia                                | 100 mm  |
| Budowa kabla                                       | Ekranowany<br>3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Średnica kabla                                     | 8.2 mm  |
| Długość kabla                                      | 15 m  |
| Uwaga odnośnie materiałów                          | Zgodne z RoHS   |
| Materiał powłoki kabla                             | TPE-U(PUR)  |