

Elektrozawór MN1H-2-1/2-MS-NPT

FESTO



Numer części: 161729

Classic - Nie stosować w nowych projektach

z pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez cewki i bez gniazda.

Cewkę i gniazdo należy zamawiać oddzielnie.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór membranowy
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	1/2 NPT
Wielkość nominalna	13 mm
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty, monostabilny
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przy pomocy osprzętu, z blokadą Przez przyciśnięcie
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Medium	Sprężone powietrze, filtrowane, stopień filtracji 200 µm
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Sposób kasowania	Sprężyna pneumatyczna
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Ciśnienie medium	0.5 ... 10 bar
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału, śruba	1.4301
Waga produktu	400 g
Stopień ochrony	IP65