


# Gniazdo wtykowe kątowe MPPE-3-B

Numer części: 161839

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba połączeń/rozłączeń	500
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	65 g
Przylącze elektryczne	8-pin Gniazdo wtykowe kątowe lutowany
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 60$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	5 A
Przepust dla kabla	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-30 ... 95 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał styków elektrycznych	Miedź Cynkowanie