

Mocowanie kołnierzowe CRFNG-40

Numer części: 161847

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z normą	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	291 g
Materiał pierścienia mocującego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna