


Przewód łączący KVIA-MPYE-5

Numer części: 161984

FESTO

do zaworów proporcjonalnych



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kotłową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	297 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1 A
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	4x0,25
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki posrebrzone i pozłoczone