


# Supermikrofiltr LFMA-1/2-H-A

Numer części: 162815

FESTO

z wkładką filtracyjną 0,01 µm, z metalowym koszykiem ochronnym.  
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Stopień oczyszczania	99.9999 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Wskaźnik różnicy ciśnień	Manometr
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 16 bar
Normalny przepływ nominalny	1 100 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	1 120 g
Sposób montażu	Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał filtra	Włókna borokrzemowe
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy