

# Manometr MA-40-16-1/8-EN

Numer części: 162836

FESTO

z skalą w bar i psi.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 16 bar
Zgodny z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	40
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	cieczki obojętne Gazy obojętne Nie tlen Nie acetyleny
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	R1/8
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał czopa wkręcane	Mosiądz
Materiał obudowy	PBT
Materiał szybki podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Ciężar elementu	60 g