


Płyta przyłączeniowa PAML-CP-186-HP3-G212

Numer części: 1629299

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	186
Średnica nominalna DN	54
Seria	L
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Waga produktu	4 900 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G2 1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G2 1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal szlachetna