


Napęd liniowy DGPL-11/16"- -PPV-A-KF-B

Numer części: 162940


FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, bezłożyskowy, z mechanicznym sprzężeniem tłoka z suwakiem i nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 3 000 mm
Średnica tłoka	11/16"
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna Amortyzator, charakterystyka twarda
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Zasada napędu	Kształtowy (rowek)
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	16 mm
Przyłącza pneumatyczne	UNF10-32