


# Jednostka zaciskowa DADL-EL-Q11-32

Numer części: 1631139

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Zakres nastawy kąta obrotu	55 ... 200 deg
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze MPa	0.5 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	5 ... 8 bar 72.5 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	600 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Przylączy pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium Twarde anodowanie
Materiał pokrywy obudowy	Aluminium Anodowanie
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał tarczy	Aluminium Anodowanie
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący