

Zespół obejmy wahliwej ZNCM-40


Numer części: 163526

★ Standard-Programm

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Ciężar elementu	395.5 g
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał śruby	Stal Cynkowanie
Materiał mocowania wahliwego	Stal ocynkowana
Materiał elementu zaciskowego	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna