


Przewód łączący KVIA-MPPE-10

Numer części: 163883

FESTO

do zaworów proporcjonalnych



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kotpackową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	828 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe kątowe
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1 A
Długość kabla	10 m
Średnica kabla	8 mm
Budowa kabla	6x0,25
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki posrebrzone i pozłoczone