


# przewód łączący KVIA-10

Numer części: 163961

FESTO

do jednostek analogowych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 250$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Waga produktu	567 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta
Budowa kabla	6x0,25
Średnica kabla	8 mm
Długość kabla	10 m
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Materiał obudowy	PBT
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał zestyku	Brąz Styki posrebrzone i pozłoczone