

Przewód łączący KMP3-25P-22-X


Numer części: 163971
Produkt wycofywany z produkcji

do wyspy zaworowej CPV.

Kabel jest dostępny w długościach od 1 do 90 m.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Sub-D 25-pin
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Średnica kabla	12 mm
Budowa kabla	24x0,25
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Stop miedzi Styki połączone