

Tłumik hałasu U-M3

Numer części: 163978

★ Standard-Programm

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Nie stosować w nowych projektach.

Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Poziom hałasu	65 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Przyłącza pneumatyczne	M3
Materiał-wkład amortyzatora	Brąz
Materiał czopa wkręcane	Mosiądz
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS