

Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-16-L

Numer części: 164230

FESTO

do napędu wahadłowego DSM.

Te napędy mogą być dostarczone na zapytanie z dopuszczeniem ATEX. Informacje w karcie danych podają, że "Oznakowanie-ATEX", "ATEX-temperatura otoczenia" i "Znak-CE" znajdują się tylko na napędach z dopuszczeniem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Kierunek obrotu	Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.52 Nm
Waga produktu	450 g
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał tuleji	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania