


# Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-25-R

Numer części: 164236

FESTO

do napędu wahadłowego DSM.

Te napędy mogą być dostarczone na zapytanie z dopuszczeniem ATEX. Informacje w karcie danych podają, że "Oznakowanie-ATEX", "ATEX-temperatura otoczenia" i "Znak-CE" znajdują się tylko na napędach z dopuszczeniem.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Wielkość   | 25  |
| Kierunek obrotu  | Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara |
| Pozycja zabudowy   | Dowolna   |
| Zgodność z PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura otoczenia                                    | -10 ... 60 °C                                     |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 4.98 Nm   |
| Waga produktu  | 650 g   |
| Materiał obudowy   | Stop aluminium                                    |
| Materiał tuleji  | Stal do nawęglania                                |
| Materiał wałka   | Stal do nawęglania                                |