

# Gniazdo wtykowe kątowe PEV-1/4-WD-LED-24

Numer części: 164274

FESTO

do czujnika ciśnienia, z diodą LED.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 175301-803
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED Zielona dioda LED
Sposób montażu	Zamocowanie na stałe
Wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Złącze wtykowe producenta JST, seria PA, raster 2 mm, jednorzędowe
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Śruba centralna M3
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	5
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	5
Zakres napięcia roboczego DC	15 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	8 A
Przepust dla kabla	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	4.5 ... 11 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia	Note derating
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA6
Kolor obudowy	Przeźroczysty
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Niklowanie Cynkowanie