


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi QH-DR-E-S3-E-SW-B

Numer części: 164854

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kształt	Kątowa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed zwarciem	Brak
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Brak
Sposób pomiaru	mechaniczny/elektryczny
Wskaźnik położenia przełączenia	Brak
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 250 V
Napięcie przebicia izolacji	250 V
Maks. prąd wyjściowy	16 000 mA
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję KBK	2
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 85 °C
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Średnica kabla	8 ... 13 mm
Przepust dla kabla	M20
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał pokrywy obudowy	PC
Materiały obudowy cokołu	PA
Materiały konsoli	Stal wysokostopowa, nierdzewna