


skrzynka z wyłącznikami krańcowymi QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Numer części: 164855

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kształt	Kątowa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób pomiaru	Pneumatyczny
Wskaźnik położenia przelączenia	Brak
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał pokrywy obudowy	PC
Materiały obudowy cokołu	PA
Materiały konsoli	Stal wysokostopowa, nierdzewna