

Siłownik zderzakowy STA-20-15-P-A-R


Numer części: 164883

FESTO

z rolką.

Produkt ten nie powinien być stosowany w otoczeniu płynnych mediów.

Można w prosty sposób dokonać zamiany na siłownik dwustronnego działania.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	15 mm
Średnica tłoka	20 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Konstrukcja	Tłoczysko z rolką
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Splaszczone tłoczysko
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Siła uderzenia	170 N
Dopuszczalna siła poprzeczna podczas operacji przełączania	150 N
Sposób montażu	Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał krążka	Stal