

Moduł rozgałęziający FRM-3/4-D-MIDI


Numer części: 164954

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Moduł do rozprowadzenia powietrza z 4 przyłączami.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Moduł rozgałęziający |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 16 bar |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 8 800 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--:] Gazy obojętne |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--:] Gazy obojętne |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 472 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |