

Moduł rozgałęziający FRM-3/4-D-MAXI


Numer części: 164955

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Moduł do rozprowadzenia powietrza z 4 przyłączami.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	20 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--:] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--:] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	662 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy