

# Blok przyłączeniowy CPE14-PRSG-2

Numer części: 164965


Classic - Nie stosować w nowych projektach

do zaworów serii Compact Performance, z zamkniętymi kanałami PRS.

Do tego bloku przyłączeniowego należy stosować złączki z gwintem typu G

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Ciśnienie rozrywające	3 MPa
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	950 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej
Przylącze pneumatyczne 1	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA