


Siłownik płaski EZH-2,5/9-10-B

Numer części: 164991

FESTO

zabezpieczony przed obrotem



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 mm
Średnica tłoka	6 mm Średnica równoważna tłoka okrągłego
Amortyzacja	Brak tłumienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Konstrukcja	Tłok Kwadratowe tłoczysko
Sygnalizacja położenia	Bez
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kwadratowe tłoczysko
Ciśnienie robocze MPa	0.28 ... 0.6 MPa
Ciśnienie robocze	2.8 ... 6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	10 N
Teoretyczna min. siła powrotna sprężyny	3 N
Teoretyczna maks. siła powrotna sprężyny	4 N
Waga produktu	11 g
Sposób montażu	Z otworem poprzecznym
Przylączka pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stop miedzi Niklowanie