


Tłumik hałasu UC-QS-3H

Numer części: 165005

FESTO

Z tworzywa sztucznego.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Ciśnienie robocze MPa | 0 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 10 bar |
| Przepływ do atmosfery | 170 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 60 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |
| Waga produktu | 0.4 g |
| Przyłącza pneumatyczne | QS-3 |
| Materiał wkładu tłumika | PE |
| Materiał pokrywki z gwintem | PE |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |