

przewód łączący KM8-M8-GSGD-2,5

Numer części: 165610

FESTO

do wejść, długość 2,5 m, z prostą wtyczką i prostym gniazdem



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 60 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 75 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste M8x1 / M8x1 3-pin / 3-pin
Budowa kabla	3x0,25
Długość kabla	2,5 m
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	PUR