


Powierzchniowy tłumik hałasu IU-03-4,0

Numer części: 165635
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[do wyspy zaworowej](#)

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Przyłącza pneumatyczne	Płyta przyłączeniowa
Materiał wkładu tłumika	PE