


Manometr MA-50-10-1/4-EN-CT

Numer części: 165867

FESTO

z skalą w bar i psi.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Zgodny z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	50
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	cieczce obojętne Gazy obojętne Nie tlen Nie acetyleny
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał czopa wkręcane	Niklowanie Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał szybki podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Ciężar elementu	70 g