


Moduł rozszerzający CMGA-E1-PB

Numer części: 1680827

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres roboczy wejść logicznych	20.4 ... 28.8 V
Nominalne napięcie zasilania logiki DC	24 V
Dodatkowy zakres napięcia logiki	-15% - 20%
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Prąd nominalny, zasil. logiki	≤ 2 A
Pobór mocy 24 V	≤ 2.4 W
Sygnał wejściowy interfejsu enkodera	Brak
Wyświetlacz	LED
Elementy obsługowe	Przełącznik-DIP Przełącznik obrotowy kodowany
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura magazynowania	-10 ... 70 °C
Ciężar elementu	110 g
Wymiary B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej
Pozycja zabudowy	Pionowa Zapewniająca swobodną konwekcję
Podłączenie magistrali	9-pin Sub-D
Moduł fieldbus	Profibus DP
Maks. pręđ. transmisji fieldbus	12 Mbit/s
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS