


Jednostka zaciskowa DADL-EL-Q11-16

Numer części: 1692770

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Zakres nastawy kąta obrotu	60 ... 200 deg
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	3 ... 8 bar 43.5 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	166 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Przylączy pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium Twarde anodowanie
Materiał pokrywy obudowy	Aluminium Anodowanie
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał tarczy	Aluminium Anodowanie
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący