


Zasilanie elektryczne SPC200-PWR-AIF

Numer części: 170175

FESTO

z zasilaczem i interfejsem osi.



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. pobór prądu – obciążenie	5 A
Maks. pobór prądu – logika	4 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Buforowanie awarii zasilania dla napięcia logiki	10 ms
Tętnienie resztkowe	2 %
Typowy pobór prądu modułu	100 mA
Dopuszczalne wahania napięcia	-5 % / +25 %
Ciężar elementu	82 g
Przyłącze elektryczne – napięcie robocze	Listwa zaciskowa 3-pin
Przyłącze elektryczne AIF OUT	5-pin
Właściwości, interfejs napędu	2 napędy pneumatyczne Maks. 16 cyfrowych wejść funkcyjnych Maks. 16 cyfrowych wyjść funkcyjnych
Przestrzeń instalacji	1