


Moduł wartości zadanej SPC200-2AI-U

Numer części: 170177

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. błąd wzmocnienia	0.2 %
Dokładność bezwzględna napięcia odniesienia	0.4 %
Ilość wejść analogowych	2
Rozdzielczość	12 Bit
Filtr wejściowy	Filtr dolnoprzepustowy 16 Hz
Zakres napięcia wejściowego	0 ... 10 V
Maks. prąd obciążenia źródłowego napięcia odniesienia	8 mA
Maks. błąd przesunięcia	1.5 mV
Min. oporność wejściowa	200 kOhm
Napięcie odniesienia	10 V
Typowy pobór prądu modułu	10 mA
Ciężar elementu	55 g
Dokładność bezwzględna przetwornika	< 0,3 % FS
Nieliniowa	3 LSB
Przyłącze elektryczne – wejście	Listwa zaciskowa 9-pin
Przestrzeń instalacji	Od 3 w górę