


# Cyfrowe Wej./Wyj. SPC200-DIO

Numer części: 170179

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Bezpiecznik dla wyjść	Elektroniczny Maks. prąd wyzwalający 2 A Przez sumę wszystkich wyjść
Bezpiecznik czujnika zasilania.	Elektroniczny
Czas odpowiedzi wyjścia	1.5 ms
Ilość wyjść cyfrowych	8
Ilość wejść cyfrowych	10
Wersja wyjścia	Zgodnie z IEC 61131-2 Logika dodatnia (PNP) Separacja galwaniczna
Wersja wejścia	Zgodnie z IEC 61131-2 Logika dodatnia (PNP) Bez separacji galwanicznej
Czas drgania styków dla wejść	5 ms
Nominalne napięcie robocze DC wyjście	24 V
Czujnik zasilania	0,5 A z zasilania wewnętrznego
Pobór prądu dla wejścia	8 mA
Dopuszczalny prąd obciążenia na wyjście	250 mA
Typowy pobór prądu modułu	50 mA
Dopuszczalne wahania napięcia dla wyjścia	+/- 25 %
Ciężar elementu	62 g
Przylącze elektryczne - wyjście	Listwa zaciskowa 10-pin
Przylącze elektryczne – wejście	Listwa zaciskowa 12-pin
Przeźreń instalacji	Od 3 w górę