


Przyłącze magistrali SPC200-COM-PDP

Numer części: 170224

FESTO

z przyłączem PROFIBUS DP.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wsparcie konfiguracji	Pliki GSD
Typowy pobór prądu modułu	50 mA
Ciężar elementu	80 g
Maks. pojemność adresowa dla wyjść	32 byte
Maks. pojemność adresowa dla wejść	32 byte
Zakres adresowy interfejsu Fieldbus	1 ... 125
Wersja interfejsu Fieldbus	Separacja galwaniczna RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: komunikacja cykliczna
Przyłącze elektryczne – interfejs Fieldbus	Gniazdo wtykowe SUB-D 9-pin
Przeźreń instalacji	Od 3 w górę Od 4 w górę z MMI