


# Pozycjoner napędu SPC200/P02

Numer części: 170522

FESTO

do 1 lub 2 napędów pneumatycznych, z analogowym nastawnikiem wartości zadanej



## Karta danych

Cecha	Wartość
Ustawienie urządzenia	Jednostka podstawowa dla 4 modułów Zasilanie elektryczne Interfejs szeregowy Cyfrowe Wej./Wyj. Panel operatorski Moduł wartości zadanej
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Odporność na ciągłe drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-82	Przetestowany zgodnie z poziomem ważności 2
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20 Zgodnie z IEC 60529
Odporność na drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-6	Testowany zgodnie z poziomem ostrości 1
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C