


Przyssawka VAS-1-M3-NBR

Numer części: 173437

FESTO

Podkładka uszczelniająca nie jest dostarczana w komplecie.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	0.4 mm
Średnica przyssawki	1 mm
Efektywna średnica przyssawki	0.8 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	0.035 N
Gwint mocujący	M3
Mocowanie przyssawki	M3
Przyłącze podciśnienia	M3
Twardość wg Shore'a	55 +/- 5
Materiał czopa wkręcanego	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał przyssawki	NBR