


# Przyssawka VAS-10-M5-SI

Numer części: 173442

FESTO

Podkładka uszczelniająca nie jest dostarczana w komplecie.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	10 mm
Efektywna średnica przyssawki	8 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	4.5 N
Ciężar elementu	3 g
Gwint mocujący	M5
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)