

# Regulator ciśnienia LR-3/8-D-7-MIDI-NPT



Numer części: 173658

Classic - Nie stosować w nowych projektach

z manometrem, ciśnienie pracy do 7 bar.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Midi
Seria	D
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe
Ciśnienie robocze	16 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.2 bar
Normalny przepływ nominalny	3 300 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	720 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Z kątownikiem mocującym Do wyboru:
Przylącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przylącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy