

Zespół filtrów dokładnych LFMBA-3/4-D-MAXI-A-NPT



Numer części: 173753

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Mikrofiltr 1 µm jako filtr wstępny i mikrofiltr 0,01 µm, z metalowym koszykiem ochronnym.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Pozycja zabudowy	Pionowa
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Efektywność filtrowania	99.9999 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie robocze	1.5 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2] Gazy obojętne
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC