

Zespół przygotowania powietrza FRC-3/4-D-O-MIDI-NPT

Numer części: 173870

Classic - Nie stosować w nowych projektach

FESTO

Zespół filtr-regulator-smarownica, wkładka filtracyjna 40 µm, z metalową osłoną.

Z ręcznym spustem kondensatu. Bez manometru.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Midi
Spust kondensatu	Ręczne przyciskanie
Wkładka filtracyjna	40 µm
Ciśnienie robocze	1 ... 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	2 600 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1 350 g
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC