


Mocowanie na łapach HNC-40

Numer części: 174370

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Zgodność z normą	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	193 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stal Ocynkowana
Materiał śrub	Stal Ocynkowana