

Mocowanie kołnierzowe FNC-125

Numer części: 174382

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	125
Zgodność z normą	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	3 775 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stal Ocynkowana
Materiał śrub	Stal Ocynkowana