


Kołnierz wahliwy SNC-50

Numer części: 174385

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	234 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa Ocynkowana